

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie A. Terminale
Nr.Cat.	2490380000
Tipo	AEP 2C 10/16
GTIN (EAN)	4050118500820
CPZ	20 Pezzo

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmüller.com**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	44,5 mm
Posizione verticale	78,83 mm
Larghezza	2,1 mm
Peso netto	3,526 g

Profondità (pollici)	1,752 inch
Altezza (pollici)	3,104 inch
Larghezza (pollici)	0,083 inch

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C

Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C

Dati dei materiali

Materiale	Wemid
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

Colori

Beige scuro

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886
ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33

ETIM 7.0	EC000886
ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format