



熱収縮チューブ(汎用)



RoHS

ココが特長

スミチューブAタイプ熱収縮チューブ

- φ2.1mm~φ20.4mmまで幅広いラインナップチューブ色も黒、透明2色から選択できます。
- 長さは全種類、使いやすい1m定尺とコストパフォーマンスが優れた巻物から選択可能
- 住友電工ファイナポリマーのスミチューブAです。



全長1m×5本パック		全長50m、100m、200m(ポピン巻き)	
出荷日	1~3パック	出荷日	1~3巻
	翌日(当日)		5日目
出荷日	4パック~	出荷日	4巻~
	都度見積		都度見積

当日出荷は、17時までに都度お申し付けください。

在庫品

基本特性

材質	電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂	
収縮温度	115℃以上	
収縮率	内径収縮率	40%以上
	長さ変化率	-15%以上
連続使用可能温度	-55℃~+105℃	

Order 注文例

型式 - サイズ - 色 - パック/全長

SMTA - 4 - T - 5P

1パック 5本入 100

(注)注文合計数は1袋入りで納入されます。
例)5/1パック注文時は25本1袋入りで納入されます。

性能

特性	項目	特性値	実測値*
機械的特性	引張強さ(老化前)	10.3MPa(1.05kg/mm ²)以上	19.2MPa(1.96kg/mm ²)
	伸び(老化前)	200%以上	440%
	比重	—	0.92
電気的特性	耐電圧(老化前)	AC2.5kV×60秒、破壊なし	合格
	体積抵抗率	10 ¹⁶ Ω・cm以上	1.6×10 ¹⁶ Ω・cm
化学的特性	吸水率	23℃×24時間、0.10%以下	0.09%
	燃焼性	可燃	—

*保証値ではありません

■全長1m×5本パック

型式	サイズ	色	パック入り数	全長	バラチャージ1~9/パック	標準単価	スライド単価
SMTA	1.5	B(黒)	5P(5本入)	1m	+¥150/1パック	¥440	¥410
	2					¥440	¥410
	3					¥440	¥410
	4					¥440	¥410
	5					¥485	¥450
	6	¥485				¥450	
	8	¥530				¥490	
	10	¥575				¥530	
	12	¥665				¥610	
	14	¥710				¥650	
16	¥800	¥730					
18	¥845	¥770					
20	¥935	¥850					

■全長50m、100m、200m(ポピン巻き)

型式	サイズ	色	全長(m)	標準単価	スライド単価
SMTA	1.5	B(黒)	50	¥7,230	¥6,860
	2			¥7,230	¥6,860
	3			¥7,920	¥7,520
	4			¥3,960	¥3,760
	5			¥4,720	¥4,480
	6	¥4,840		¥4,590	
	8	¥3,090		¥2,930	
	10	¥3,130		¥2,970	
	12	¥4,070		¥3,860	
	14	¥4,400		¥4,180	
16	¥5,770	¥5,480			
18	¥5,980	¥5,680			
20	¥6,980	¥6,630			

■規格表

型式	サイズ	収縮前サイズ(mm)		収縮後サイズ(mm)		重量(g/m)
		内径	肉厚	外径(最大)	肉厚	
SMTA	1.5	2.10±0.30	0.20	0.80	0.40±0.10	1.2
	2	2.60±0.30	0.20	1.30	0.40±0.10	1.7
	3	3.60±0.30	0.20	1.80	0.40±0.10	2.2
	4	4.60±0.30	0.20	2.30	0.40±0.10	2.6
	5	5.60±0.30	0.20	2.90	0.40±0.10	3.2
	6	6.50±0.30	0.20	3.50	0.40±0.10	4.9
	8	8.50±0.30	0.25	4.70	0.50±0.10	6.5
	10	10.50±0.40	0.25	6.0	0.60±0.10	8.1
	12	12.40±0.40	0.30	7.6	0.60±0.10	12.1
	14	14.40±0.40	0.30	9.0	0.60±0.10	14.3
16	16.40±0.40	0.30	10.5	0.60±0.10	15.2	
18	18.40±0.40	0.30	11.5	0.60±0.10	16.5	
20	20.40±0.40	0.30	13.0	0.60±0.10	18.1	

■部 1~9/パックのご注文は標準単価+バラチャージを申し受けます。

【計算例】 SMTA-1.5-B-5P を2/パックご注文の場合
(標準単価440円+バラチャージ150円)×2/パック=1,180円

バラチャージに関しては [☑O101ページ](#)

熱収縮チューブ(汎用・カットサービス)

RoHS



ココが特長

スミチューブAのカットチューブ

- SMTAシリーズをカットし、パック化した商品です。



出荷日	
1~3パック	5日目
4パック~	都度見積



！ 1/パック入り個数は価格表の最下段をご確認ください。

型式	色	標準単価										カット長(mm)/パック単価														
		5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	5	6	7	8	9	10	15	20	25	30	40	50	
SMTA-1.5	B(黒)	¥2,640	¥2,760	¥2,550	¥2,390	¥2,270	¥1,720	¥1,420	¥1,260	¥1,650	¥1,600	¥1,500	¥1,470	¥2,640	¥2,760	¥2,550	¥2,390	¥2,270	¥1,720	¥1,420	¥1,260	¥1,220	¥1,600	¥1,500	¥1,470	
SMTA-2		¥2,700	¥2,820	¥2,600	¥2,430	¥2,320	¥1,780	¥1,480	¥1,320	¥1,280	¥1,240	¥1,550	¥1,520	¥2,700	¥2,820	¥2,600	¥2,430	¥2,320	¥1,780	¥1,480	¥1,320	¥1,280	¥1,240	¥1,550	¥1,520	
SMTA-3		¥2,820	¥2,950	¥2,730	¥2,570	¥2,450	¥1,900	¥1,600	¥1,440	¥1,410	¥1,360	¥1,680	¥1,650	¥2,820	¥2,950	¥2,730	¥2,570	¥2,450	¥1,900	¥1,600	¥1,440	¥1,410	¥1,360	¥1,680	¥1,650	
SMTA-4		¥3,330	¥3,030	¥2,810	¥2,640	¥2,530	¥1,980	¥1,680	¥1,520	¥1,490	¥1,440	¥1,750	¥1,730	¥3,330	¥3,030	¥2,810	¥2,640	¥2,530	¥1,980	¥1,680	¥1,520	¥1,490	¥1,440	¥1,750	¥1,730	
SMTA-5		¥4,820	¥4,310	¥3,930	¥3,650	¥3,450	¥2,820	¥2,320	¥2,040	¥1,960	¥1,880	¥2,130	¥2,100	¥4,820	¥4,310	¥3,930	¥3,650	¥3,450	¥2,820	¥2,320	¥2,040	¥1,960	¥1,880	¥2,130	¥2,100	
SMTA-8		¥4,890	¥4,370	¥4,000	¥3,720	¥3,520	¥2,710	¥2,320	¥2,110	¥2,030	¥1,950	¥2,200	¥2,170	¥4,890	¥4,370	¥4,000	¥3,720	¥3,520	¥2,710	¥2,320	¥2,110	¥2,030	¥1,950	¥2,200	¥2,170	
1/パック個数			2,000個	1,670個	1,430個	1,250個	1,120個	1,000個	670個	500個	400個	340個	250個	200個												

※カット長ごとの公差は カット長(〜10mm)までは±0.5mm、カット長(11〜20mm)までは-0.5〜1mm、カット長(21〜30mm)までは±1mm、カット長(31〜60mm)までは-0.5〜1mm、カット長(61mm〜)は±5%になります。

※1/パック個数は1/パック内に梱包されている収縮チューブ個数を表します。

※カット長はカットされたチューブの長さを表示します。

※1/パック内に梱包される熱収縮チューブの総長は約10mです。



Order 注文例

型式 - 色 - CUTPACK - カット長(mm)

SMTA-10 - B - CUTPACK - 50

※ご注文時には必ず「CUTPACK」の文字を入力願います。



！ カット長は1個当りのチューブの長さであらわし、同じ長さでカットしたチューブを詰め込んだ個数を1/パック個数としております。