


## Profilati in alluminio



Grazie agli oltre 120 tipi diversi di profilati in alluminio configurabili e ad una gamma di oltre 150 connessioni ed accessori, siamo in grado di offrirvi soluzioni su misura. Tutto ciò vi farà risparmiare tempo ed evitare ulteriori spese di lavorazione e spreco di materiale.

### Misure


- Quadrato:  
da 20 x 20mm fino a 100 x 100mm
- Rettangolare:  
da 20 x 80mm fino a 100 x 200mm

### Caratteristiche

- Trattamento superficiale : anodizzato trasparente, anodizzato nero o trasparente lucido.
- Materiale: EN AC-51400/AlMgSi0,7 – durezza T5 e T6

### Forme particolari


- Profilato con uno, due o tre superfici piane
- Profilato con angoli arrotondati
- Piastre di giunzione a 30°, 45° e 60°



#### Estrusi d'alluminio standard

<http://www.misumi-europe.com/it/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501010000/>

- Anodizzato trasparente: MISUMI offre 7 misure standard quadrate: 20, 25, 30, 40, 45, 50 mm and 60 mm. Ogni misura standard é disponibile in diversi designs.
- Anodizzato nero: per applicazioni ottiche, p.es. per evitare riflessi
- Copertura lucida trasparente: protegge la superficie anodizzata dallo scolorimento; visivamente migliore




#### Profilati in alluminio ad alta rigidità

<http://www.misumi-europe.com/it/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501010000/>

- Inoltre, offriamo anche 4 profilati in alluminio ad alta rigidità nelle seguenti misure: 40, 50 mm e 60 mm. Le pareti sono più spesse e fatte in EN AC-51400/AlMgSi0,7 -T6 Aluminium. Queste consentono chiaramente un carico maggiore. I codici dei nostri estrusi ad alta rigidità iniziano sempre con la lettera G ...

## Profilati in alluminio



### Estrusi d'alluminio curvati

<http://www.misumi-europe.com/it/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501010000/>


- misure disponibili: 20 x 20, 30 x 30, 40 x 40 mm
- raggio disponibile : 140, 300 mm und 500 mm
- misura "A" fino a 1500 mm (incrementi di 1 mm)
- misura "B" fino a 1000 mm (incrementi di 1 mm)
- piastre compatibili in vetro acrilico disponibili



### Profilati con superficie fresata

<http://www.misumi-europe.com/it/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501010000/>

- per l'assemblaggio di componenti di precisione, per es. guide lineari



### Opzioni di assemblaggio per profilati


- tutti i profilati sono adattabili alle specifiche individuali



### Ulteriori metodi di giunzione

<http://www.misumi-europe.com/it/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501030000/>


- Giunto filettato
- Giunto a vite
- Giunto centrale
- Giunto singolo & Giunto doppio
- Dadi



### Profilati d'alluminio standard

<http://www.misumi-europe.com/it/e-catalog/vona2/mech/M1500000000/M1501000000/M1501050000/>

- seleziona uno dei 16 tipi diversi a seguire:



# BESTSELLER

---

Profilati in alluminio