

**H10,0/15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 10,0 - 185,0 mm<sup>2</sup> (AWG 7 - 350 MCM)

Materiale E-Cu, zincato galvanicamente

tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                                       |
|-------------|---------------------------------------|
| Versione    | Terminali, Standard, 15 mm, 15 mm, No |
| Nr.Cat.     | <a href="#">0124800000</a>            |
| Tipo        | H10,0/15                              |
| GTIN (EAN)  | 4008190037475                         |
| CPZ         | 500 Pezzo                             |
| Imballaggio | sfuso                                 |

Data di creazione 7 marzo 2023 14.40.13 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**H10,0/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,366 g

**Dati tecnici**

| Descrizione articolo | Terminali senza collare isolante | Versione | Standard |
|----------------------|----------------------------------|----------|----------|
|----------------------|----------------------------------|----------|----------|

**Terminali**

|  |        |   |                    |
|--|--------|---|--------------------|
| Diametro del collare (D2)              | 5,8 mm | Diametro della superficie di contatto (D1)  | 4,5 mm             |
| L1 in mm                               | 15 mm  | Lunghezza della superficie di contatto (L2) | 15 mm              |
| Lunghezza di spellatura                | 15 mm  | Sezione di collegamento cavo                | 10 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo AWG, max. | AWG 8  |   |                    |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000005    | ETIM 7.0    | EC000005    |
| ETIM 8.0    | EC000005    | ECLASS 9.0  | 27-40-02-01 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-02-01 | ECLASS 10.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-40-02-01 |

**Omologazioni**

Omologazioni



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| ROHS                       | Conforme    |
| UL File Number Search      | Sito web UL |
| N&deg; Certificato (cULus) | E499744     |

**Download**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>        |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |  |

**Foglio dati**

**H10,0/15**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

