

**QL 3 SAKA10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie SAK, Collegamento trasversale@, Collegamento trasversale@, Numero di poli: 3
Nr.Cat.	<a href="#">0135600000</a>
Tipo	QL 3 SAKA10
GTIN (EAN)	4008 190032081
CPZ	50 Pezzo

Data di creazione 8 marzo 2023 17.56.17 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**QL 3 SAKA10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Larghezza	31,8 mm	Larghezza (pollici)	1,252 inch
Peso netto	2,5 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

**Altri dati tecnici**

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	se avvitato	Tipo di montaggio	se avvitato

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Collegamento trasversale@
----------	---------------------------

**Dati dei materiali**

Materiale	Cu Zn	Colori	grigio
-----------	-------	--------	--------

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	36 A
-------------------	------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	12 mm
-----------------	-------

**Generale**

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Numero di poli	3
-------------------------	-------------------	----------------	---

**Ponticelli di collegamento**

Corrente di dimensionamento a 2 poli	47 A	Corrente di dimensionamento multipolare	36 A
Numero di morsetti ponticellati	3	Tipo	Collegamento trasversale@

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Foglio dati**

**QL 3 SAKA10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici**

**Download**

---

Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

---