

EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

Le piastre terminali sono fissate sul lato aperto dell'ultimo morsetto componibile prima del terminale di fissaggio. Inserendo la piastra terminale viene mantenuta la funzione del morsetto così come la tensione di dimensionamento indicata. È garantita una protezione contro parti sotto tensione e il morsetto terminale è sicuro per le dita.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie SAK, Terminale, giallo, 2 mm
Nr.Cat.	0205200000
Tipo	EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE
GTIN (EAN)	4008 190088675
CPZ	10 Pezzo

EP 1 SAKG28/32 HP/TF/GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	75,5 mm	Profondità (pollici)	2,972 inch
Posizione verticale	120 mm	Altezza (pollici)	4,724 inch
Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0,079 inch
Peso netto	25,7 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Altri dati tecnici

bloccabile	No
------------	----

Dati caratteristici del sistema

Versione	Piastra terminale e intermedia
----------	--------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	PA 66	Colori	giallo
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Dimensioni

Sfalsamento TS 32	60 mm
-------------------	-------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8689236b-1c04-4b82-9d8d-177abb5f9950

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format