

ZU 1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Lo scarico della trazione protegge il contatto dalle sollecitazioni meccaniche e protegge il connettore dal rilascio involontario dal punto di contatto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Fermacavo
Nr.Cat.	0240600000
Tipo	ZU 1
GTIN (EAN)	4008 1900 14940
CPZ	2 Pezzo

ZU 1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	28 mm	Profondità (pollici)	1,102 inch
Posizione verticale	102 mm	Altezza (pollici)	4,016 inch
Larghezza	90 mm	Larghezza (pollici)	3,543 inch
Peso netto	75,425 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di fissaggio	se avvitato
Tipo di montaggio	innestato		

Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti
----------	--------------

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002939	ETIM 7.0	EC002939
ETIM 8.0	EC002939	ECLASS 9.0	27-40-08-45
ECLASS 9.1	27-06-92-90	ECLASS 10.0	27-40-08-45
ECLASS 11.0	27-40-08-45	ECLASS 12.0	27-40-08-45

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format