

H4,0/12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm² (AWG 24 - 10)Materiale E-Cu, zincato galvanicamente
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 12 mm, 12 mm, No
Nr.Cat.	0244 100000
Tipo	H4,0/12
GTIN (EAN)	4008 1901 79830
CPZ	1.000 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 7 marzo 2023 2.30.01 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H4,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,192 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali senza collare isolante	Versione	Standard
----------------------	----------------------------------	----------	----------

Terminali

Diametro del collare (D2)	4 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	2,8 mm
L1 in mm	12 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Lunghezza di spellatura	12 mm	Sezione di collegamento cavo	4 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 12		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H4,0/12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

