

**CLI C 1-3 GE/SW 8 MP****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, giallo
Nr.Cat.	<a href="#">0252611526</a>
Tipo	CLI C 1-3 GE/SW 8 MP
GTIN (EAN)	4008190020491
CPZ	200 Pezzo

**CLI C 1-3 GE/SW 8 MP****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	5 mm
Posizione verticale	3 mm
Larghezza	4,2 mm
Peso netto	0,052 g

Profondità (pollici)	0,197 inch
Altezza (pollici)	0,118 inch
Larghezza (pollici)	0,165 inch

**Temperature**

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

**Dati generali**

Alogenici	Sì
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C
Caratteri stampati	Numeri
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4
Colori	giallo
Industrie consigliate	Processo, Macchine
Materiale	PVC, flessibile, senza cadmio
Orientamento della stampa	orizzontale
Stampa	8
Versione	MultiPack

Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore stampa	nero
Diametro isolamento, max.	5
Larghezza	4,2 mm
Numero di marcatori per combinazione	1 Componente = Segnafili e segnacavi
Processo di stampa	impresso a caldo
Tipo di stampa	Standard

**Segnafili e segnacavi**

Alogenici	Sì
Diametro esterno del conduttore, max.	5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	4 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento dei conduttori	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>

Diametro esterno conduttore	2,5 - 5 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	2,5 mm
Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm <sup>2</sup>

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530
ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02

ETIM 7.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 12.0	27-28-11-02

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Notifica modifica prodotto	<a href="#">PCN CableLine_DE</a> <a href="#">PCN CableLine_EN</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CLI C 1-3 GE/SW 8 MP****Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**

Come da figura