

DKSUE NSCH/ESCH**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Cablaggio di impianti civili**

Per le installazioni negli edifici civili, Weidmüller propone un sistema completo che trova il suo centro nelle guide in rame 10×3 e che include componenti perfettamente coordinati: dai morsetti da installazione, alle morsettiere a conduttore neutro, alle morsettiere di distribuzione fino ad accessori generali quali barre collettrici e supporti per barre collettrici.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, spessore, altro
Nr.Cat.	0280100000
Tipo	DKSUE NSCH/ESCH
GTIN (EAN)	4008190036348
CPZ	100 Pezzo

DKSUE NSCH/ESCH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	7,7 mm	Profondità (pollici)	0,303 inch
Posizione verticale	12,5 mm	Altezza (pollici)	0,492 inch
Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0,394 inch
Peso netto	1,326 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	180 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di fissaggio	se avvitato
----------------------------------	----	-------------------	-------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	altro
----------	-------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Colori	argento
-----------	---------	--------	---------

Dimensioni

Passo in mm (P)	13,5 mm
-----------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	