

ESCH 1 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Le barre colletttrici in acciaio, insieme all'acciaio inossidabile, hanno la più alta resistenza tra le barre metalliche e sono utilizzate in applicazioni dove la resistenza al cortocircuito gioca solo un ruolo secondario.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Barra conduttrice, acciaio
Nr.Cat.	0280300000
Tipo	ESCH 1 M
GTIN (EAN)	4008190143053
CPZ	10 m

ESCH 1 M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Posizione verticale	12 mm	Altezza (pollici)	0,472 inch
Larghezza	1.000 mm	Larghezza (pollici)	39,37 inch
Peso netto	152 g		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Dati dei materiali

Materiale	acciaio	Superficie	zincato
Colori	argento		

Dati dimensionamento

Corrente nominale	24 A
-------------------	------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Superficie	zincato
-------------------------	-------------------	------------	---------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Tipo di collegamento	Collegamento a vite
----------------------	---------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	Attestation of Conformity UKCA Certificate
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	