

**VP 11-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |   |
|------------|---|
| Versione   | VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 11, 6.5 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0294860000</a>  |
| Tipo       | VP 11-K54   |
| GTIN (EAN) | 4008190147822   |
| CPZ        | 100 Pezzo   |

Data di creazione 15 marzo 2023 20.55.26 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

## VP 11-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |         |                             |            |
|------------|---------|-----------------------------|------------|
| Lunghezza  | 10 mm   | Lunghezza (pollici)         | 0,394 inch |
| Diametro   | 18,6 mm | Spessore della parete, max. | 5,5 mm     |
| Peso netto | 1,2 g   |                             |            |

## Temperature

|                                |                 |                                |        |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio        | -40 °C...100 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 100 °C          |                                |        |

## Dati Generali

|   |                         |  |        |
|---|-------------------------|--|--------|
| Alogeni   | No                      | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min.                | -40 °C                  | Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2    |
| Diametro della guarnizione ad anello                    | 18,6 mm                 | Diametro testa                           | 22 mm  |
| Filettatura (esterna)                                   | PG 11                   | Grado di protezione                      | IP54   |
| Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP65                    | Lunghezza filettatura                    | 6,5 mm |
| Materiale   | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Pressacavi                               | PG     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Download

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |  |

**Foglio dati**

**VP 11-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

