


H25,0/36 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 24 mm, 22 mm, marrone
Nr.Cat.	0317100000
Tipo	H25,0/36 BR
GTIN (EAN)	4008190049751
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 7 marzo 2023 23.55.39 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

H25,0/36 BR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,2 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore marrone	Versione	Standard

Terminali

Colore	Weidmüller	Designazione militare	T 20A 030 A
Diametro del collare (D2)	11,2 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	7,3 mm
L1 in mm	36 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	22 mm
Lunghezza di spellatura	24 mm	Sezione di collegamento cavo	25 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 3	Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H25,0/36 BR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

