


**H35,0/30 BE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 19 mm, 16 mm, beige
Nr.Cat.	<a href="#">0317200000</a>
Tipo	H35,0/30 BE
GTIN (EAN)	4008 190023904
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Data di creazione 6 marzo 2023 23.15.26 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**H35,0/30 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,18 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante colore beige	Versione	Standard

**Terminali**

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	12,7 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	8,3 mm	L1 in mm	30 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	16 mm	Lunghezza di spellatura	19 mm
Sezione di collegamento cavo	35 mm <sup>2</sup>	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 2
Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**H35,0/30 BE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

