

TBF 19/15/14 7035
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura



Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF sono resistenti alle intemperie e sono state progettate per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.

 > Caratteristiche:

 >• 9 grandezze in 2 esecuzioni, con coperchio grigio e trasparente

 >• Coperchio con viti in nylon

 >• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna

 >• Filettatura per guida e piastre di montaggio

 >• Gamma completa di accessori

 <li style="list-style: none;">

 Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 186 mm, Larghezza: 151 mm, Profondità: 140 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, verniciato, Grigio chiaro
Nr.Cat.	0360100000
Tipo	TBF 19/15/14 7035
GTIN (EAN)	4008190962562
CPZ	1 Pezzo

TBF 19/15/14 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	140 mm	Profondità (pollici)	5,512 inch
Posizione verticale	186 mm	Altezza (pollici)	7,323 inch
Larghezza	151 mm	Larghezza (pollici)	5,945 inch
Peso netto	1.006 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-50 °C... 130 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio , max.	130 °C		

PE70 Dati Generali

Allegato coperchio	Crosshead nylon screws	Altezza apertura di accesso	162 mm
Campi di applicazione	Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico	Classe d'infiammabilità UL 94	HB
Coperchio	Sì	Coppia di serraggio delle viti coperchio	1,5 Nm
Fissaggio dei componenti	4 o 6 tiranti coperchi M6 filettatura interna	Fissaggio della custodia	6,5 mm attraverso pavimento custodia
Grado di protezione	IP67	Larghezza apertura di accesso	127 mm
Materiale	poliestere rinforzato con fibra di vetro	Materiale delle guarnizioni	Poliuretano
Norme	IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2	Numero di viti sul coperchio	4
Piastra a flangia	No	Resistenza agli urti	IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262
Superficie	verniciato	Temperatura d'esercizio , max.	130 °C
Temperatura d'esercizio , min.	-50 °C	Tossicità	Esente da alogeni

Collegamenti a vite a destra

M12	11	M16	6
M20	2	M25	2
M32	1	M40	1

Collegamenti a vite in alto / in basso

M12	11	M16	6
M20	2	M25	2
M32	1	M40	1

Equipaggiamento orizzontale

WDU 10 / ZDU 10	1x9	WDU 16 / ZDU 16	1x6
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x18	WDU 35 / ZDU 35	1x5
WDU 4 / ZDU 4	1x15	WDU 6 / ZDU 6	1x11

Equipaggiamento verticale

WDU 10 / ZDU 10	1x6	WDU 16 / ZDU 16	1x4
WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5	1x11	WDU 35 / ZDU 35	1x3
WDU 4 / ZDU 4	1x9	WDU 6 / ZDU 6	1x7

Data di creazione 6 marzo 2023 22.47.15 CET

TBF 19/15/14 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Numeri certificati custodia**

Certificato Nr. (EAC)	RUC-DE.BE02.B.00173	N° certificato scatola morsettiera (EAC)	RU C-DE.BE02.B.00173 Ind. Terminal Box
-----------------------	---------------------	--	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	RU C-DE.BE02.B.00173 - Ind. Terminal Box
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

TBF 19/15/14 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

