

TBF 37/30/18 7035**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Le custodie della Serie TBF sono prodotte in poliestere rinforzato con fibra di vetro, molto robusto. Le custodie della Serie TBF sono particolarmente adatte a quelle applicazioni che richiedono un peso minimo e contemporaneamente una elevata resistenza agli urti. Le custodie TBF sono resistenti alle intemperie e sono state progettate per una vasta gamma di applicazioni. Con i loro numerosi accessori offrono soluzioni universali per l'alloggiamento di componenti come regolatori, strumenti di misura, valvole e altri dispositivi.

 Caratteristiche:

• 9 grandezze in 2 esecuzioni, con coperchio grigio e trasparente

• Coperchio con viti in nylon

• Fori per il fissaggio all'esterno dell'area di tenuta stagna

• Filettatura per guida e piastre di montaggio

• Gamma completa di accessori
<li style="list-style: none;">
Weidmüller è in grado di produrre e fornire questa custodia secondo le specifiche del cliente, equipaggiata con tutti i morsetti e pressacavi necessari.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | TBF (custodia vuota in poliestere), Custodia vuota, Posizione verticale: 372 mm, Larghezza: 302 mm, Profondità: 175 mm, Materiale: poliestere rinforzato con fibra di vetro, verniciato, Grigio chiaro |
| Nr.Cat. | 0360400000 |
| Tipo | TBF 37/30/18 7035 |
| GTIN (EAN) | 4008190108687 |
| CPZ | 1 Pezzo |

TBF 37/30/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|-------------|
| Profondità | 175 mm | Profondità (pollici) | 6,89 inch |
| Posizione verticale | 372 mm | Altezza (pollici) | 14,646 inch |
| Larghezza | 302 mm | Larghezza (pollici) | 11,89 inch |
| Peso netto | 2.829 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio | -50 °C... 130 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 130 °C | | |

PE70 Dati Generali

| | | | |
|--------------------------------|--|--|---|
| Allegato coperchio | Crosshead nylon screws | Altezza apertura di accesso | 348 mm |
| Campi di applicazione | Tecnica degli edifici, Sistema dei trasporti, Industria degli imballaggi, Settore meccanico | Classe d'infiammabilità UL 94 | |
| Coperchio | Sì | | HB |
| Fissaggio dei componenti | 4 o 6 tiranti coperchi M6 filettatura interna | Coppia di serraggio delle viti coperchio | 1,5 Nm |
| Grado di protezione | IP67 | Fissaggio della custodia | 6,5 mm attraverso pavimento custodia |
| Materiale | poliestere rinforzato con fibra di vetro | Larghezza apertura di accesso | 278 mm |
| Norme | IEC 60529, EN 60529, EN 62208, EN/IEC 61439-2 | Materiale delle guarnizioni | Poliuretano |
| Piastra a flangia | | Numero di viti sul coperchio | 4 |
| | No | Resistenza agli urti | IK08 in conformità alla norma IEC 62208, IK10 in conformità alla norma IEC 62262 |
| Superficie | verniciato | Temperatura d'esercizio , max. | 130 °C |
| Temperatura d'esercizio , min. | -50 °C | Tossicità | Esente da alogeni |

Collegamenti a vite a destra

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 56 | M16 | 30 |
| M20 | 27 | M25 | 12 |
| M32 | 5 | M40 | 4 |
| M50 | 4 | M63 | 3 |

Collegamenti a vite in alto / in basso

| | | | |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 44 | M16 | 24 |
| M20 | 20 | M25 | 10 |
| M32 | 4 | M40 | 3 |
| M50 | 3 | M63 | 2 |

Equipaggiamento orizzontale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x22 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x16 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x44 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x14 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x37 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x28 |

TBF 37/30/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Equipaggiamento verticale

| | | | |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10 | 2x29 | WDU 16 / ZDU 16 | 2x21 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 2x57 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x18 |
| WDU 4 / ZDU 4 | 2x48 | WDU 6 / ZDU 6 | 2x36 |

Numeri certificati custodia

| | | | |
|-----------------------|---------------------|--|---|
| Certificato Nr. (EAC) | RUC-DE.BE02.B.00173 | N° certificato scatola morsettiera (EAC) | RU C-DE.BE02.B.00173 Ind. Terminal Box |
|-----------------------|---------------------|--|---|

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000261 | ETIM 7.0 | EC000261 |
| ETIM 8.0 | EC000261 | ECLASS 9.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-92-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-01-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-01-01 | ECLASS 12.0 | 27-18-01-01 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

| | |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | RU C-DE.BE02.B.00173 - Ind. Terminal Box |
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

TBF 37/30/18 7035

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Disegni

www.weidmueller.com

