

**G 20/0.10A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Per la protezione contro le sovracorrenti, offriamo fusibili a cartuccia con dimensioni 5x20 mm nelle misure da 100 mA a 6,3 A.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Componenti attivi, Fusibile
Nr.Cat.	<a href="#">0430300000</a>
Tipo	G 20/0.10A/F
GTIN (EAN)	4008190077174
CPZ	10 Pezzo

**G 20/0.10A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	5 mm	Profondità (pollici)	0,197 inch
Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Peso netto	0,8 g		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Accessori per fusibili
----------	------------------------

**Dati dei materiali**

Colori	Grigio chiaro
--------	---------------

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale	250 V AC	Corrente nominale	0,1 A
-------------------	----------	-------------------	-------

**Fusibili**

Caduta di tensione	2600 mV	Caratteristiche	Rapido
Colori	Grigio chiaro	Corrente	0,1 A
Indicatore ottico di funzionamento	No	Inserto portafusibile	G-Si. 5 x 20
Integrale di fusione	0,001 A <sup>2</sup> s	Potenza erogata (@ 1,5 In)	0,8 W
Potere d'interruzione di dimensionamento	1,5 kA	Versione	Accessori per fusibili

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e55693ba-5f1b-4f6e-b99e-8d57d3de2235

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	