

**G 20/2.00A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Per la protezione contro le sovracorrenti, offriamo fusibili a cartuccia con dimensioni 5x20 mm nelle misure da 100 mA a 6,3 A.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Componenti attivi, Fusibile
Nr.Cat.	<a href="#">0430900000</a>
Tipo	G 20/2.00A/F
GTIN (EAN)	4008190123567
CPZ	10 Pezzo

**G 20/2.00A/F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Peso netto	1,047 g		

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	Accessori per fusibili
----------	------------------------

**Dati dei materiali**

Colori	Grigio chiaro
--------	---------------

**Dati dimensionamento**

Tensione nominale	250 V AC	Corrente nominale	2 A
-------------------	----------	-------------------	-----

**Fusibili**

Caduta di tensione	320 mV	Caratteristiche	Rapido
Colori	Grigio chiaro	Corrente	2 A
Indicatore ottico di funzionamento	No	Inserto portafusibile	G-Si. 5 x 20
Integrale di fusione	0,88 A <sup>2</sup> s	Potenza erogata (@ 1,5 In)	2 W
Potere d'interruzione di dimensionamento	1,5 kA	Versione	Accessori per fusibili

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	