

G 20/4.00A/F**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Per la protezione contro le sovracorrenti, offriamo fusibili a cartuccia con dimensioni 5x20 mm nelle misure da 100 mA a 6,3 A.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Componenti attivi, Fusibile
Nr.Cat.	0431200000
Tipo	G 20/4.00A/F
GTIN (EAN)	4008190022983
CPZ	10 Pezzo

Dati tecnici
Dimensioni e pesi

Posizione verticale	20 mm	Altezza (pollici)	0,787 inch
Larghezza	5 mm	Larghezza (pollici)	0,197 inch
Peso netto	1 g		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Accessori per fusibili
----------	------------------------

Dati dei materiali

Colori	Grigio chiaro
--------	---------------

Dati dimensionamento

Tensione nominale	250 V AC	Corrente nominale	4 A
-------------------	----------	-------------------	-----

Fusibili

Caduta di tensione	180 mV	Caratteristiche	Rapido
Colori	Grigio chiaro	Corrente	4 A
Indicatore ottico di funzionamento	No	Inserto portafusibile	G-Si. 5 x 20
Integrale di fusione	10 A ² s	Potenza erogata (@ 1,5 In)	2,3 W
Potere d'interruzione di dimensionamento	1,5 kA	Versione	Accessori per fusibili

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000035	ETIM 7.0	EC000035
ETIM 8.0	EC002704	ECLASS 9.0	27-14-20-01
ECLASS 9.1	27-14-20-01	ECLASS 10.0	27-14-20-01
ECLASS 11.0	27-14-20-01	ECLASS 12.0	27-14-20-01

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	