


H50,0/36 OLIV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Terminali, Standard, 26 mm, 20 mm, verde oliva
Nr.Cat.	0444200000
Tipo	H50,0/36 OLIV
GTIN (EAN)	4008 1901 10284
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 2,8 g

Dati tecnici

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore verde oliva	Versione	Standard

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	15 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	10,3 mm	L1 in mm	36 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	20 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	50 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 1
Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,3 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E499744

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Foglio dati

H50,0/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

