

IS 4 DIN 6911**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Chiave esagonale con impugnatura trasversale in plastica di qualità

- superficie ricoperta in nickel
- in acciaio al cromo-vanadio
- prodotta a norma DIN 6911
- adatta alle viti secondo DIN 6912

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cacciavite, a puntale
Nr.Cat.	0485 100000
Tipo	IS 4 DIN 6911
GTIN (EAN)	4008 1901 17429
CPZ	1 Pezzo

IS 4 DIN 6911

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Larghezza	80 mm	Larghezza (pollici)	3,15 inch
Peso netto	27 g		

Dati tecnici

Descrizione articolo	Chiave esagonale con impugnatura trasversale e perno Gr.4
----------------------	---

PW63 Manutenzione-Utensile avvitatore

Forma	Maschio	Grandezza	4
Lunghezza della lama	60 mm		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000818	ETIM 7.0	EC000818
ETIM 8.0	EC000818	ECLASS 9.0	21-04-02-27
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-02-27
ECLASS 11.0	21-04-02-27	ECLASS 12.0	21-04-02-27

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

Omologazioni



Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	