

HP 4 ADP3**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Le staffe di supporto possono essere disposte all'estremità o nel corso di una morsettiera. Possono essere agganciate alle guide di montaggio TS 32 o TS 35 e servono da supporto per i rispettivi profili di copertura.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Serie SAK, Piastra di fissaggio, beige, 3 mm
Nr.Cat.	0485860000
Tipo	HP 4 ADP3
GTIN (EAN)	4008190151096
CPZ	20 Pezzo

HP 4 ADP3

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	66,5 mm	Profondità (pollici)	2,618 inch
Posizione verticale	82 mm	Altezza (pollici)	3,228 inch
Larghezza	3 mm	Larghezza (pollici)	0,118 inch
Peso netto	5,685 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	bloccabile	Sì
-------------------------	-------------------	------------	----

Dati caratteristici del sistema

Versione	Piastra terminale e intermedia
----------	--------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	PA 66	Colori	beige
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2		

Dimensioni

Montaggio sfalsato	26,5 mm
--------------------	---------

Generale

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto
-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-33
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-33
ECLASS 11.0	27-14-11-33	ECLASS 12.0	27-14-11-33

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	