

**VP 36-K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Versione   | VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 36, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0501260000</a>   |
| Tipo       | VP 36-K54  |
| GTIN (EAN) | 4008190020972  |
| CPZ        | 10 Pezzo   |

## VP 36-K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|            |        |                             |            |
|------------|--------|-----------------------------|------------|
| Lunghezza  | 14 mm  | Lunghezza (pollici)         | 0,551 inch |
| Diametro   | 47 mm  | Spessore della parete, max. | 9 mm       |
| Peso netto | 10,4 g |                             |            |

## Temperature

|                                |                 |                                |        |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio        | -40 °C...100 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 100 °C          |                                |        |

## Dati Generali

|   |                         |  |        |
|---|-------------------------|--|--------|
| Alogeni   | No                      | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min.                | -40 °C                  | Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2    |
| Diametro della guarnizione ad anello                    | 47 mm                   | Diametro testa                           | 55 mm  |
| Filettatura (esterna)                                   | PG 36                   | Grado di protezione                      | IP54   |
| Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP65                    | Lunghezza filettatura                    | 10 mm  |
| Materiale   | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Pressacavi                               | PG     |

## Classificazioni

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

## Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

## Download

|                     |  |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Dati ingegneristici | <a href="#">WSCAD</a>                    |
| Cataloghi           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Brochure            |  |

**Foglio dati**

**VP 36-K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

