

VP 42-K54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | VPK (tappo filettato in plastica), Tappi di chiusura, in stato chiuso, PG 42, 10 mm, IP65, Polyamid 6 (PA6 - GF30) |
| Nr.Cat. | 0501360000 |
| Tipo | VP 42-K54 |
| GTIN (EAN) | 4008190020293 |
| CPZ | 5 Pezzo |

VP 42-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|------------|--------|-----------------------------|------------|
| Lunghezza | 14 mm | Lunghezza (pollici) | 0,551 inch |
| Diametro | 54 mm | Spessore della parete, max. | 9 mm |
| Peso netto | 15,9 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------------------|--------|
| Temperatura d'esercizio | -40 °C...100 °C | Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C |
| Temperatura d'esercizio , max. | 100 °C | | |

Dati Generali

| | | | |
|---|-------------------------|--|--------|
| Alogeni | No | Campo delle temperature di impiego, max. | 100 °C |
| Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Diametro della guarnizione ad anello | 54 mm | Diametro testa | 62 mm |
| Filettatura (esterna) | PG 42 | Grado di protezione | IP54 |
| Grado di protezione con guarnizione filettata ad anello | IP65 | Lunghezza filettatura | 10 mm |
| Materiale | Polyamid 6 (PA6 - GF30) | Pressacavi | PG |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000451 | ETIM 7.0 | EC000451 |
| ETIM 8.0 | EC000451 | ECLASS 9.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-44-33 | ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 |

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |
| Brochure | |

Foglio dati

VP 42-K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

