

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Con i nostri accessori per le barre bus, potete isolare rapidamente e facilmente i terminali e visualizzare il potenziale attraverso la codifica a colori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, morsetto speciale, Sezione di dimensionamento: PA, Verde/giallo
Nr.Cat.	0502960000
Tipo	IK 16/ZB16 GG
GTIN (EAN)	4008190113438
CPZ	50 Pezzo

IK 16/ZB16 GG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0,748 inch
Larghezza	9 mm	Larghezza (pollici)	0,354 inch
Peso netto	1,18 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min. -50 °C Temperatura d'esercizio continuo, max. 100 °C

Dati caratteristici del sistema

Versione	per barra collettrice 10 x 3 mm
----------	---------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Materiale isolante	PA
Colori	argento	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

Dati dimensionamento

Grado di lordura	3
------------------	---

Dimensioni

Sfalsamento TS 35	39 mm
-------------------	-------

Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
---	--------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti	1
------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format