

IK 16/ZB16 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto**

Con i nostri accessori per le barre bus, potete isolare rapidamente e facilmente i terminali e visualizzare il potenziale attraverso la codifica a colori.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, morsetto speciale, Sezione di dimensionamento: PA, blu, Barra conduttrice
Nr.Cat.	0502980000
Tipo	IK 16/ZB16 BL
GTIN (EAN)	4008190159696
CPZ	50 Pezzo

IK 16/ZB16 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	20 mm	Profondità (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0,748 inch
Larghezza	9 mm	Larghezza (pollici)	0,354 inch
Peso netto	1,18 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
-------------------------	-------------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per barra colletttrice 10 x 3 mm
----------	----------------------------------

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Materiale isolante	PA
Colori	argento	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

Generale

Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Istruzioni di montaggio	Barra conduttrice
--	--------	-------------------------	-------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000001	ETIM 7.0	EC000001
ETIM 8.0	EC000001	ECLASS 9.0	27-14-11-46
ECLASS 9.1	27-14-11-46	ECLASS 10.0	27-14-11-46
ECLASS 11.0	27-14-11-46	ECLASS 12.0	27-14-11-46

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format