

**ISPF QB58 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto****Dati generali per l'ordinazione**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Versione   | Accessori, Profilo isolante |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0546000000</a>  |
| Tipo       | ISPF QB58 SW                |
| GTIN (EAN) | 4008 1901 16705             |
| CPZ        | 10 Pezzo                    |

**ISPF QB58 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

|                     |        |                      |             |
|---------------------|--------|----------------------|-------------|
| Profondità          | 5,7 mm | Profondità (pollici) | 0,224 inch  |
| Posizione verticale | 465 mm | Altezza (pollici)    | 18,307 inch |
| Larghezza           | 2,5 mm | Larghezza (pollici)  | 0,098 inch  |
| Peso netto          | 5,82 g |                      |             |

**Altri dati tecnici**

|                                  |           |                         |                   |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No        | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio                | innestato | Tipo di montaggio       | innestato         |

**Dati caratteristici del sistema**

|          |                      |
|----------|----------------------|
| Versione | Profilo di copertura |
|----------|----------------------|

**Dati dei materiali**

|                               |     |        |      |
|-------------------------------|-----|--------|------|
| Materiale                     | PVC | Colori | nero |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |        |      |

**Generale**

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
|-------------------------|-------------------|

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002848    | ETIM 7.0    | EC002848    |
| ETIM 8.0    | EC002848    | ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |

**Omologazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Download**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Dati ingegneristici   | <a href="#">CAD data – STEP</a>                 |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |
| Cataloghi             | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>        |
| Brochure              |   |