

MB M5/M3 SW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

Come da figura

I piedini di montaggio sono utilizzati per montare i componenti che non possono essere incastrati direttamente su una guida DIN.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Dado scorrevole, poliammide 66
Nr.Cat.	0553400000
Tipo	MB M5/M3 SW
GTIN (EAN)	4008190122263
CPZ	20 Pezzo

MB M5/M3 SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	14 mm	Profondità (pollici)	0,551 inch
Posizione verticale	25 mm	Altezza (pollici)	0,984 inch
Larghezza	12 mm	Larghezza (pollici)	0,472 inch
Peso netto	3,5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio continuo, max.	100 °C
--	--------	--	--------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Tipo di fissaggio	innestabile
----------------------------------	----	-------------------	-------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per guide di supporto	Guida	TS 32
----------	-----------------------	-------	-------

Dati dei materiali

Materiale	poliammide 66	Superficie	non trattato
Colori	nero	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2

Dimensioni

Filettatura (interna)	M 5	Quota metrica filetto, esterna	0 M5.0
Passo in mm (P)	12 mm		

Generale

Guida	TS 32	Superficie	non trattato
-------	-------	------------	--------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000096	ETIM 7.0	EC000096
ETIM 8.0	EC000096	ECLASS 9.0	23-11-08-04
ECLASS 9.1	23-11-08-04	ECLASS 10.0	23-11-08-04
ECLASS 11.0	23-11-07-16	ECLASS 12.0	23-11-07-16

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	CAT 1 TERM 16/17 EN