

CLI RS 4 MDCLI C1+02**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	CableLine, Puntale di montaggio
Nr.Cat.	0559300000
Tipo	CLI RS 4 MDCLI C1+02
GTIN (EAN)	4008190112400
CPZ	1 Pezzo

CLI RS 4 MDCLI C1+02

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Posizione verticale	100 mm	Altezza (pollici)	3,937 inch
Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0,157 inch
Lunghezza	100 mm	Lunghezza (pollici)	3,937 inch
Peso netto	0,027 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	80 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-30 °C
Caratteri stampati	Numeri	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	argento	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Larghezza	4 mm	Lunghezza	100 mm
Materiale	acciaio	Tipo di stampa	Standard
Versione	MultiPack		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	2.5 - 4.5 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	4,5 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	2,5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	3,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	1,5 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	1.5 - 3.5 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	70267faf-4457-48b8-92bf-2799db2a9227

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format