


**H16,0/28 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Terminali, Standard, 21 mm, 18 mm, verde
Nr.Cat.	<a href="#">0566000000</a>
Tipo	H16,0/28 GN
GTIN (EAN)	4008 190165406
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

**H16,0/28 GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Peso netto 0,85 g

**Dati tecnici**

Descrizione articolo	Terminali con collare isolante, colore verde	Versione	Standard

**Terminali**

Colore	Weidmüller	Designazione militare	T 20A 025 A
Diametro del collare (D2)	8,8 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	5,8 mm
L1 in mm	28 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	18 mm
Lunghezza di spellatura	21 mm	Sezione di collegamento cavo	16 mm <sup>2</sup>
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6	Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E499744

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**Foglio dati**

**H16,0/28 GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Disegno**

