

CLI R 1-3 VI/WS 7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La gamma CableLine di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo di grande diametro esterno.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---------------------------------|
| Versione | CableLine, Puntale di montaggio |
| Nr.Cat. | 0572901523 |
| Tipo | CLI R 1-3 VI/WS 7 |
| GTIN (EAN) | 4032248456734 |
| CPZ | 10 Pezzo |

CLI R 1-3 VI/WS 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Profondità | 5 mm | Profondità (pollici) | 0,197 inch |
| Posizione verticale | 3 mm | Altezza (pollici) | 0,118 inch |
| Larghezza | 4,2 mm | Larghezza (pollici) | 0,165 inch |
| Peso netto | 2,3 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Dati generali

| | | | |
|---|------------------|--|-------------------------------|
| Alogeni | Sì | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 80 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -30 °C |
| Caratteri stampati | Numeri | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 7 | Colore stampa | bianco |
| Colori | viola | Industrie consigliate | Processo, Macchine |
| Larghezza | 4,2 mm | Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Numero per rotolo | 25 | Orientamento della stampa | orizzontale |
| Processo di stampa | impresso a caldo | Stampa | 7 |
| Tipo di stampa | Standard | Versione | MultiPack |

Segnafile e segnacavi

| | | | |
|--|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni | Sì | Diametro esterno conduttore | 2,5 - 5 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 2,5 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 4 mm ² | Sezione di collegamento cavo, min. | 1,5 mm ² |
| Sezione di collegamento dei conduttori | 1,5 - 4 mm ² | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|----------------------------|--|
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Notifica modifica prodotto | PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

CLI R 1-3 VI/WS 7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

