

KLBU SH1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Serracavo
Nr.Cat.	0635960000
Tipo	KLBU SH1
GTIN (EAN)	4008 190007 140
CPZ	20 Pezzo

KLBUE SH1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	16 mm	Profondità (pollici)	0,63 inch
Posizione verticale	26,5 mm	Altezza (pollici)	1,043 inch
Larghezza	15 mm	Larghezza (pollici)	0,591 inch
Peso netto	1,685 g		

Temperature

Temperatura di magazzino -25 °C...55 °C

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto, Barra conduttrice
Tipo di fissaggio	innestabile		

Dati caratteristici del sistema

Versione per portabarra

Dati dei materiali

Colori Beige scuro

Dimensioni

Passo in mm (P) 16 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto, Barra conduttrice

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50

Omologazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[CAT 1 TERM 16/17 EN](#)

Data di creazione 15 marzo 2023 21.30.35 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2