



## SH 2 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Illustrazione del prodotto



Offriamo un ampio portafoglio di supporti di montaggio per una facile manipolazione e integrazione dei nostri prodotti. Dai vari utensili, ai manicotti isolanti, alle viti, i nostri componenti sono abbinati l'uno all'altro fino all'ultimo dettaglio e facilitano così il montaggio nel rispetto delle rispettive norme e disposizioni di protezione.

### Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Portabarra, KrG
Nr.Cat.	<a href="#">0641720000</a>
Tipo	SH 2 S
GTIN (EAN)	4008190166304
CPZ	10 Pezzo

**SH 2 S**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	35,5 mm
Posizione verticale	40 mm
Larghezza	40 mm
Peso netto	26,9 g

Profondità (pollici)	1,398 inch
Altezza (pollici)	1,575 inch
Larghezza (pollici)	1,575 inch

**Temperature**

Temperatura d'esercizio continuo, min. -60 °C

Temperatura d'esercizio continuo, max. 130 °C

**Aaltri dati tecnici**

Tipo di montaggio se avvitato

**Dati caratteristici del sistema**

Versione per guide di supporto

**Dati dei materiali**

Materiale	KrG	Superficie	tutti gli altri
Colori	Giallo medio	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0

**Generale**

Superficie tutti gli altri

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Tipo di collegamento altro

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07

**Omologazioni**

ROHS Conforme

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	