

KSWN M40**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	KSWN (guarnizione piatta - nylon), Anello di tenuta, M 40, Nylon 6
Nr.Cat.	0899780000
Tipo	KSWN M40
GTIN (EAN)	4032248850150
CPZ	25 Pezzo

KSWN M40

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Peso netto 1,68 g

Temperature

Temperatura d'esercizio -40 °C...135 °C

Temperatura d'esercizio , min. -40 °C

Temperatura d'esercizio , max. 135 °C

Dati GeneraliCampo delle temperature di impiego,
max. 135 °CCampo delle temperature di impiego,
min. -40 °C

Diametro della guarnizione ad anello 52 mm

Diametro interno D2 40,5 mm

Filettatura (esterna) M 40

Materiale Nylon 6

Passo del filetto 1,5 mm

Pressacavi M 40

Silicone No

quantità di fili 1

Classificazioni

ETIM 6.0 EC001181

ETIM 7.0 EC001181

ETIM 8.0 EC001181

ECLASS 9.0 27-43-03-19

ECLASS 9.1 27-14-44-90

ECLASS 10.0 27-43-03-19

ECLASS 11.0 27-43-03-19

ECLASS 12.0 27-43-03-19

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadDati ingegneristici [CAD data – STEP](#)Dati ingegneristici [WSCAD](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

KSWN M40

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Disegni

