

**EA-RING MS/M25 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Simile alla figura**

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, altro, M 25, Ottone
Nr.Cat.	<a href="#">0930710003</a>
Tipo	EA-RING MS/M25 SC
GTIN (EAN)	4032248976188
CPZ	20 Pezzo

**EA-RING MS/M25 SC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Posizione verticale	60,2 mm	Altezza (pollici)	2,37 inch
Lunghezza	60,2 mm	Lunghezza (pollici)	2,37 inch
Peso netto	6,95 g		

**Dati Generali**

Diametro esterno	34,8 mm	Diametro interno D2	6,9 mm
Distanza quota interna B	36,5 mm	Filettatura (esterna)	M 25
Larghezza quota esterna C	12,8 mm	Materiale	Ottone
Pressacavi	M 25	Spessore	1,5 mm

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Omologazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Download**

Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	

**EA-RING MS/M25 SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

