

EA-RING MS/M63 SC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Oltre ai pressavi per una vasta gamma di applicazioni, l'offerta comprende anche spine di collegamento, elementi di compensazione della pressione, adattatori e rispettivi accessori quali controdadi, anelli di tenuta, rondelle piatte e rondelle di terra.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, altro, M 63, Ottone
Nr.Cat.	0930710007
Tipo	EA-RING MS/M63 SC
GTIN (EAN)	4032248976225
CPZ	10 Pezzo

EA-RING MS/M63 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Posizione verticale	128,7 mm	Altezza (pollici)	5,067 inch
Lunghezza	128,7 mm	Lunghezza (pollici)	5,067 inch
Peso netto	47,8 g		

Dati Generali

Diametro esterno	82,6 mm	Diametro interno D2	13,5 mm
Distanza quota interna B	66,8 mm	Filettatura (esterna)	M 63
Larghezza quota esterna C	41,3 mm	Materiale	Ottone
Pressacavi	M 63	Spessore	1,5 mm

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

EA-RING MS/M63 SC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

