

LM MT300 89/34 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | LaserMark, Siglatura di apparecchi, 34 x 89 mm, bianco |
| Nr.Cat. | 1003400000 |
| Tipo | LM MT300 89/34 WS |
| GTIN (EAN) | 4032248699292 |
| CPZ | 10 Pezzo |

LM MT300 89/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Posizione verticale | 34 mm | Altezza (pollici) | 1,339 inch |
| Larghezza | 89 mm | Larghezza (pollici) | 3,504 inch |
| Peso netto | 12,2 g | | |

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...150 °C

Dati generali

| | | | |
|--|---------------------------|---|---|
| Adesivo | Adesivo di acrilato | Alogeni | No |
| Approvazione secondo UL 969 | Sì | Campo delle temperature di impiego | -40...150 °C |
| Campo delle temperature di impiego, max. | 150 °C | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | HB | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9 |
| Colori | bianco | Larghezza | 89 mm |
| Materiale | Poliestere, esente da PVC | Numero di marcatori per combinazione | 1 Pagina di etichette = 16 Siglatura di apparecchi |
| Processo di stampa | Stampa laser | Qtà/foglio | 16 |
| Versione | autoadesivo | | |

Marcatori per apparecchi

Alogeni No

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

| | |
|---------------------|--|
| Dati ingegneristici | CAD data – STEP |
| Dati ingegneristici | WSCAD |
| Cataloghi | Catalogues in PDF-format |

Foglio dati

LM MT300 89/34 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

