

THM WO T 24.5/62 WS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnacavi THM WriteOn su bobina sono usati per siglare conduttori e cavi con diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Stampa semplice e rapida con stampanti a trasferimento termico di alta qualità

Dati generali per l'ordinazione

Versione	THM, Segnafili e segnacavi, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, bianco
Nr.Cat.	1003420000
Tipo	THM WO T 24.5/62 WS
GTIN (EAN)	4032248699315
CPZ	1 Pezzo
stampante compatibile	2599430000 2599440000

Data di creazione 14 marzo 2023 11.17.49 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

THM WO T 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	0,05 mm	Profondità (pollici)	0,002 inch
Posizione verticale	24,5 mm	Altezza (pollici)	0,965 inch
Larghezza	62 mm	Larghezza (pollici)	2,441 inch
Peso netto	603 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego -40...107 °C

Dati generali

Adesivo	Adesivo di poliacrilato	Alogeni	Sì
Approvazione secondo UL 969	No	Campo delle temperature di impiego	-40...107 °C
Campo delle temperature di impiego, max.	107 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	9
Colori	bianco	Dimensioni del campo di siglatura	25 x 24,5 mm
Larghezza	62 mm	Materiale	Pellicola in polivinilfluoride Tedlar®
Numero di marcatori per combinazione	1 Etichetta in bobina = Segnafile e segnacavi	Numero per rotolo	2.500
Tipo di stampa	Neutro	Versione	autoadesivo

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì	Altezza del campo di testo	25 mm
Diametro esterno conduttore	6,1 - 13,7 mm	Diametro esterno del conduttore, max.	13,7 mm
Diametro esterno del conduttore, min.	6,1 mm	Larghezza del campo di testo	24,5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	95 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,75 mm ²
Sezione di collegamento dei conduttori	0,75 - 95 mm ²		

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

THM WO T 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

