

SAI-T-5S-PARA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Connettore Y, M12
Nr.Cat.	1009370000
Tipo	SAI-T-5S-PARA
GTIN (EAN)	4032248713622
CPZ	1 Pezzo

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 29 g

Dati di collegamento

Coppia di serraggio	M12: 0,8 - 1,2 Nm	Uscita gruppo - connettore plug-in	Femmina M12
Uscita singola 1 - connettore plug-in	Femmina M12	Uscita singola 2 - connettore plug-in	Maschio M12

Dati tecnici connettori ad innesto liberamente confezionabili

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	A
Corrente nominale	4 A	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Numero di poli	5
Pressacavi	M 12	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	60 V		

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Dati generali

Campo di temperatura custodia	-25...+85 °C	Codifica	A
Corrente nominale	4 A	Diametro esterno conduttore	-
Filettatura del collegamento	M12	Grado di lordura	3
Grado di protezione	IP67	Materiale dei contatti	CuSn
Numero di poli	5	Pressacavi	M 12
Superficie dei contatti	dorata	Tensione nominale	60 V

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002925	ETIM 7.0	EC002925
ETIM 8.0	EC002925	ECLASS 9.0	27-44-01-06
ECLASS 9.1	27-44-01-06	ECLASS 10.0	27-44-01-06
ECLASS 11.0	27-44-01-06	ECLASS 12.0	27-44-01-06

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4060c755-8d0b-4d43-bdb3-4ffabe9d7497

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Data di creazione 9 marzo 2023 4.37.12 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2

Foglio dati

SAI-T-5S-PARA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Schema elettrico

