

VGM50-SS 68 KB 22-32**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

In aggiunta alla vasta gamma di custodie, Weidmüller offre una serie di pressacavi supplementari per diversi campi applicativi.

I pressacavi in ottone, plastica e acciaio inossidabile soddisfano i più diversi gradi di protezione IP per qualsiasi tipo di custodia industriale.

In base alla serie di pressacavi e alla rispettiva applicazione, i pressacavi sono approvati e testati conformemente alle indicazioni VDE, UL, UR, cULus, DNV GL o EN 45545.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	VG S (pressacavo standard in acciaio inossidabile), Pressacavo, diritto, M 50, 9 mm, OD min. 22 - OD max. 32 mm, Acciaio inox 1.4305 (303)
Nr.Cat.	1009900000
Tipo	VGM50-SS 68 KB 22-32
GTIN (EAN)	4032248714728
CPZ	5 Pezzo

VGM50-SS 68 KB 22-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Lunghezza	55 mm	Lunghezza (pollici)	2,165 inch
Peso netto	249,5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C... 100 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	100 °C		

Dati Generali

Alogeni	Sì	Apertura della chiave	50 mm
Apertura della chiave 1	50 mm	Apertura della chiave 2	55 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Coppia di serraggio	40 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	43 Nm
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	41 Nm	Coppia di serraggio supporto, max.	18,5 Nm
Coppia di serraggio supporto, min.	17,5 Nm	Diametro cavo, esterno, max.	32 mm
Diametro cavo, esterno, min.	22 mm	Filettatura (esterna)	M 50
Grado di protezione	IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), IP69K	Guarnizione	NBR
Inserto di tenuta stagna	CR	Lunghezza filettatura	9 mm
Materiale	Acciaio inox 1.4305 (303)	O-ring	NBR
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico, M 50

Numeri certificati pressacavo

DEF Condizioni di omologazione	DNV	Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD)	E-14047
----------------------------------	-----	---	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-32	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-01

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00
Dati ingegneristici	CAD data - STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	

Data di creazione 9 marzo 2023 4.40.02 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

2