

WQL 5 WF10**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Morsetti a bullone, Collegamento trasversale@, Numero di poli: 5
Nr.Cat.	1016870000
Tipo	WQL 5 WF10
GTIN (EAN)	4032248726530
CPZ	5 Pezzo

WQL 5 WF10

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Posizione verticale	163,2 mm	Altezza (pollici)	6,425 inch
Larghezza	25 mm	Larghezza (pollici)	0,984 inch
Peso netto	127,8 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio -25 °C...55 °C

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Tipo di fissaggio se avvitato

Dati dei materiali

Materiale rame - zinco Colori grigio

Dati dimensionamento

Corrente nominale 265 A

Dimensioni

Passo in mm (P) 33,8 mm Sfalsamento TS 35 36 mm

Generale

Istruzioni di montaggio Montaggio diretto Numero di poli 5

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40

Omologazioni

ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici [CAD data – STEP](#)
 Documentazione utente [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
 Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)