

HDC DG 10A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Per le custodie offriamo una serie di accessori, tra cui la guarnizione.

Grazie all'eccellente tenuta, le nostre custodie si distinguono per una eccellente ermeticità.

Serie di severi test hanno confermato che RockStar[®] rimane ermetico fino ad una profondità di 50 metri. In questo modo i connettori di potenza possono essere utilizzati anche dove fino ad ora era possibile soltanto un cablaggio fisso.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Accessori, Guarnizione piatta, Grado di protezione: Esecuzione custodia: Versione con gancio: Forma: Approvazioni:
Nr.Cat.	1044590000
Tipo	HDC DG 10A
GTIN (EAN)	4032248777037
CPZ	5 Pezzo

HDC DG 10A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Peso netto 1,4 g

Temperature

Valori limite di temperatura -40 °C ... 120 °C

Esecuzione

BG	2	Colore (RAL)	RAL 7035
Grandezza	2	Guarnizione	NBR

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-02-92
ECLASS 9.1	27-44-01-92	ECLASS 10.0	27-44-02-92
ECLASS 11.0	27-44-02-92	ECLASS 12.0	27-44-02-92

Omologazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN