

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Scatola di giunzione, versione per connettori PushPull
Var.4 secondo IEC 61076-3-106 in plastica

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Cassetta non incassata, IP67, Variante 4 secondo IEC 61076-3-106
Nr.Cat.	1045780000
Tipo	IE-OP-V04P-1S
GTIN (EAN)	4032248779963
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 6 marzo 2023 22.50.18 CET

Versione catalogo 18.02.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	106,9 mm	Profondità (pollici)	4,209 inch
Posizione verticale	61,6 mm	Altezza (pollici)	2,425 inch
Larghezza	41,8 mm	Larghezza (pollici)	1,646 inch
Peso netto	6,5 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Cicli di inserimento	750	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colori	nero	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	PA	Tipo di montaggio	Montaggio sul fondo, per collegamenti a sbalzo, Montaggio a muro

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-106 var. 4
--------------------	------------------------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-03-92	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-OP-V04P-1S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato**