

**IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in metallo incl. inserto SC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 14 flangia standard, giunto SCRJ Duplex, Multimode, POF
Nr.Cat.	<a href="#">1058120000</a>
Tipo	IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C
GTIN (EAN)	4032248799237
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 21.38.14 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	36,15 mm	Profondità (pollici)	1,423 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1,654 inch
Larghezza	22,2 mm	Larghezza (pollici)	0,874 inch
Peso netto	26,86 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

**Dati generali**

Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	SCRJ	Colori	altro
Descrizione articolo	Variante 14 flangia standard, giunto SCRJ Duplex	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Perdita d'inserzione	≤ 0,4 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 30 dB	Tipo di filo	Multimode, POF
Tipo di montaggio	2 viti		

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E316369

**IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dati tecnici****Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	<a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">WSCAD</a>
Documentazione utente	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a>
Cataloghi	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brochure	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**IE-BSS-V14M-SCRJ-MM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Sezione di montaggio**

