

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14
(PROFINET) in metallo incl. inserto SC

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 14 flangia standard, giunto SCRJ Duplex, Singlemode
Nr.Cat.	1058140000
Tipo	IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248799251
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 13.41.28 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	36,15 mm	Profondità (pollici)	1,423 inch
Posizione verticale	42 mm	Altezza (pollici)	1,654 inch
Larghezza	22,2 mm	Larghezza (pollici)	0,874 inch
Peso netto	26,69 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

Dati generali

Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	SCRJ	Colori	altro
Descrizione articolo	Variante 14 flangia standard, giunto SCRJ Duplex	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB	Tipo di filo	Singlemode
Tipo di montaggio	2 viti		

Standard generali

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	N° Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

Omologazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N° Certificato (cULus)	E316369

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration
Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-BSS-V14M-SCRJ-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni**Sezione di montaggio**