

CB-R 350/7,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Simile alla figura

Come da figura

Fascette serracavo apribili e riutilizzabili, adatte per raggruppamenti temporanei di cavi e quando serve aprire e chiudere la fascetta.

Dati generali per l'ordinazione

Versione	Fascette serracavo, 7,5 x 350 mm, poliammide 66, 220 N
Nr.Cat.	1059240000
Tipo	CB-R 350/7,5 NC
GTIN (EAN)	4032248806188
CPZ	100 Pezzo

CB-R 350/7,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Posizione verticale	350 mm	Altezza (pollici)	13,78 inch
Larghezza	7,5 mm	Larghezza (pollici)	0,295 inch
Peso netto	3,79 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...85 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	85 °C		

Materiale di installazione

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Diametro del cavo, max.	100 mm	Materiale	poliammide 66
Resistente ai raggi UV	No	Resistenza alla trazione	220 N
Resistenza alla trazione (libbra-forza)	49 lbf	Riaprire	Sì

Classificazioni

ETIM 6.0	EC000046	ETIM 7.0	EC000046
ETIM 8.0	EC000046	ECLASS 9.0	27-14-07-02
ECLASS 9.1	27-14-07-02	ECLASS 10.0	27-14-07-02
ECLASS 11.0	27-14-07-02	ECLASS 12.0	27-14-07-02

Omologazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Download**

Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE PI830000 160627 001
Dati ingegneristici	WSCAD
Cataloghi	Catalogues in PDF-format

Foglio dati

CB-R 350/7,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno

