

IE-FM5Z2VO0002MLD0LD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Cavi IE confezionati, cavi patch LWL, Multimode, LC-Duplex-LC-Duplex, arancione, Diametro nucleo 50 µm

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|--|
| Versione | Cavo patch preconfezionato, crossover, LC-Duplex IP20, LC-Duplex IP20, 50 µm, PVC, 2 m |
| Nr.Cat. | 1062570000 |
| Tipo | IE-FM5Z2VO0002MLD0LD0X |
| GTIN (EAN) | 4032248813247 |
| CPZ | 1 Pezzo |

Data di creazione 14 marzo 2023 20.42.33 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

IE-FM5Z2VO0002MLD0LD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e pesi**

| | | | |
|------------|------|---------------------|------------|
| Lunghezza | 2 m | Lunghezza (pollici) | 78,74 inch |
| Peso netto | 37 g | | |

Temperature

| | | | |
|--------------------------------|----------------|--------------------------------|---------------|
| Temperatura di magazzino | -25 °C...75 °C | Temperatura d'esercizio | -5 °C...75 °C |
| Temperatura d'esercizio , min. | -5 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 75 °C |
| Temperatura di posa | -5 °C...50 °C | | |

Norme

| | |
|--------------------|--------------|
| Connettori a norma | IEC 61754-20 |
|--------------------|--------------|

Connettore maschio dx

| | |
|---------------------|----------------|
| Connettore a destra | LC-Duplex IP20 |
|---------------------|----------------|

Connettore maschio sx

| | |
|-----------------------|----------------|
| Connettore a sinistra | LC-Duplex IP20 |
|-----------------------|----------------|

LWL

| | | | |
|--------------|---|-------------|--|
| Gamma | ≥ 600 MHz*km a 850 nm, ≥ 1200 MHz*km a 1300 nm | Smorzamento | ≤ 2,7 dB/km a 850 nm, ≤ 0,7 dB/km a 1300 nm |
| Tipo di filo | GOF, Multimode, OM2 | | |

Proprietà meccaniche e del materiale dei cavi

| | | | |
|-----------------------------------|-------|--|-------|
| Raggio di curvatura min, ripetuto | 60 mm | Raggio di curvatura min., una sola volta | 30 mm |
|-----------------------------------|-------|--|-------|

Spina di collegamento

| | | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Spina di collegamento a sinistra | LC-Duplex, IP20, Contatto maschio, Diritto, Spina di collegamento, Plastica, non schermate | Spina di collegamento a destra | LC-Duplex, IP20, male contact, straight, plug, Plastic, unshielded |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|

Struttura del cavo

| | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Colore della guaina | arancione | Denominazione secondo norma | I-V(ZN)Y |
| Diametro guaina | 3*6 mm | Diametro nucleo | 50 µm |
| Materiale rivestimento | PVC | Rivestimento primario | 245 µm |
| Struttura cavo | ZIPCORD | | |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002607 | ETIM 7.0 | EC002607 |
| ETIM 8.0 | EC002607 | ECLASS 9.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 9.1 | 27-06-10-03 | ECLASS 10.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-10-03 | ECLASS 12.0 | 27-06-10-03 |

IE-FM5Z2VO0002MLD0LD0X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Omologazioni

ROHS Conforme

DownloadDocumentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Cataloghi [Catalogues in PDF-format](#)Brochure [FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Foglio dati

IE-FM5Z2V00002MLD0LD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Disegni

Disegno dettagliato

