

**IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14  
(PROFINET) in metallo incl. inserto SC

**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Flangia per fibra ottica, IP67, Variante 14 pressacavo centrale, giunto SCRJ Duplex, Singlemode
Nr.Cat.	<a href="#">1062600000</a>
Tipo	IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C
GTIN (EAN)	4032248813315
CPZ	10 Pezzo

Data di creazione 15 marzo 2023 13.42.01 CET

Versione catalogo 03.03.2023 / Con riserva di modifiche tecniche

**IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e pesi**

Profondità	36,15 mm	Profondità (pollici)	1,423 inch
Posizione verticale	39,6 mm	Altezza (pollici)	1,559 inch
Larghezza	39,6 mm	Larghezza (pollici)	1,559 inch
Peso netto	55,81 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio , max.	70 °C		

**Dati generali**

Cicli di inserimento	500	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	SCRJ	Colori	altro
Descrizione articolo	Variante 14 pressacavo centrale, giunto SCRJ Duplex	Grado di protezione	IP67
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB	Tipo di filo	Singlemode

**Standard generali**

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 61754-24	N&deg; Certificato (cULus)	E316369
--------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------

**Classificazioni**

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ECLASS 9.0	19-17-01-22
ECLASS 9.1	19-17-01-22	ECLASS 10.0	19-17-01-22
ECLASS 11.0	19-17-01-22	ECLASS 12.0	19-17-01-22

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	e5bbf197-73b5-420b-90c0-0173b7b3b6b7

**Omologazioni**

Omologazioni



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Sito web UL
N&deg; Certificato (cULus)	E316369

**IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dati tecnici****Download**Omologazione/Certificato/Documento  
di conformità[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)[MAN IE GUIDE EN](#)[Designation key / Type key](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure

[FL FIELDWIRING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)[PI PROFINET CABLING EN](#)

**IE-BSC-V14M-SCRJ-SM-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Disegni**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Sezione di montaggio**

