

WQL 3 WFF120**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto

I collegamenti trasversali avvitabili sono facili da montare e smontare. Grazie alla grande superficie di contatto, anche correnti elevate possono essere trasmesse con la massima sicurezza di contatto.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Versione | Morsetti a bullone, Collegamento trasversale@, Numero di poli: 3 |
| Nr.Cat. | 1065600000 |
| Tipo | WQL 3 WFF120 |
| GTIN (EAN) | 4008 19002164 1 |
| CPZ | 5 Pezzo |

WQL 3 WFF120

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

| | | | |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Profondità | 4 mm | Profondità (pollici) | 0,157 inch |
| Posizione verticale | 119 mm | Altezza (pollici) | 4,685 inch |
| Larghezza | 30 mm | Larghezza (pollici) | 1,181 inch |
| Peso netto | 115,6 g | | |

Temperature

| | |
|------------------------------|----------------|
| Temperatura di magazzinaggio | -25 °C...55 °C |
|------------------------------|----------------|

Altri dati tecnici

| | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------|
| Esecuzione a prova di esplosione | No | Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto |
| Tipo di fissaggio | se avvitato | | |

Dati dei materiali

| | | | |
|-----------|--------------|--------|--------|
| Materiale | rame - zinco | Colori | grigio |
|-----------|--------------|--------|--------|

Dati dimensionamento

| | |
|-------------------|-------|
| Corrente nominale | 269 A |
|-------------------|-------|

Dimensioni

| | |
|-----------------|-------|
| Passo in mm (P) | 42 mm |
|-----------------|-------|

Generale

| | | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|---|
| Istruzioni di montaggio | Montaggio diretto | Numero di poli | 3 |
|-------------------------|-------------------|----------------|---|

Ponticelli di collegamento

| | | | |
|--------------------------------------|-------|---|---------------------------|
| Corrente di dimensionamento a 2 poli | 269 A | Corrente di dimensionamento multipolare | 309 A |
| Numero di morsetti ponticellati | 3 | Tipo | Collegamento trasversale@ |

Classificazioni

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |

Omologazioni

Omologazioni



| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Download

Omologazione/Certificato/Documento
di conformità

[EAC certificate](#)

Dati ingegneristici

[CAD data – STEP](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD, Zuken E3.S](#)

Documentazione utente

[StorageConditionsTerminalBlocks](#)

Cataloghi

[Catalogues in PDF-format](#)

Brochure
