

WZAD 70/95**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Dati generali per l'ordinazione**

Versione	Serie W, Collegamento supplementare
Nr.Cat.	1066000000
Tipo	WZAD 70/95
GTIN (EAN)	4008 1900 17064
CPZ	10 Pezzo

WZAD 70/95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e pesi

Profondità	10 mm	Profondità (pollici)	0,394 inch
Posizione verticale	39,61 mm	Altezza (pollici)	1,559 inch
Larghezza	19,7 mm	Larghezza (pollici)	0,776 inch
Peso netto	6,05 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio	-25 °C...55 °C
------------------------------	----------------

Altri dati tecnici

Esecuzione a prova di esplosione	No	Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
Tipo di fissaggio	innestabile		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Collegamento supplementare	Numero di piani	1
Numero dei punti di serraggio per piano	1		

Dati dei materiali

Materiale	rame stagnato	Colori	grigio argento
-----------	---------------	--------	----------------

Dati dimensionamento

Corrente nominale	32 A
-------------------	------

Dimensioni

Passo in mm (P)	20 mm
-----------------	-------

Generale

Istruzioni di montaggio	passante, Montaggio diretto
-------------------------	-----------------------------

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Numero di collegamenti	1
------------------------	---

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92

Omologazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Download

Dati ingegneristici	CAD data – STEP
Dati ingegneristici	WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks
Cataloghi	Catalogues in PDF-format
Brochure	